

ÉLINGUE CÂBLE PLATE TRESSÉE 12 AUSSIÈRES BOUCLES CÂBLÉES NUES



Réf : ECA015A



Désignation	Diamètre du câble mm	Dimensions approx. mm longueur épaisseur	CMU en kg facteur M = 1	Passage boucle mm	Longueur / Poids mini réalisable		Poids du m + kg
04	4	60 10	2 200	200 x 100	2	2,400	1,200
05	5	75 12	3 300	240 x 120	2	3,700	1,850
06	6	90 15	4 900	250 x 125	2	5,400	2,700
07	7	105 17	5 800	300 x 150	3	11,000	3,660
08	8	120 20	7 300	350 x 175	3	14,200	4,730
09	9	135 22	9 300	400 x 200	3	18,000	6,000
10	10	150 25	11 500	450 x 225	3	23,800	7,930
12	12	180 30	16 600	500 x 250	4	45,600	11,400
14	14	210 35	22 600	600 x 300	4	62,000	15,500
16	16	240 40	29 700	700 x 350	5	101,400	20,280
18	18	270 45	37 400	800 x 400	5	127,800	25,560
20	20	300 50	46 200	850 x 425	6	189,600	31,600

Acier galvanisé - CMU établie sur base âme textile (possibilité âme métallique pour gamme CMU supérieure : nous consulter).

Autres références : **ECA015B** (Boucles cosses arceau). **ECA015C** (Boucles cosses cœur).

ÉLINGUE CÂBLE PERLÉE ALU 1 BRIN BOUCLES NUES MANCHONNÉES ALU



Réf : ECA016A



CONFORME À LA NORME EN 13414-1+A2

Désignation	Diamètre du câble mm	Dimensions mm Ø bague longueur perlage	CMU en kg facteur M = 1	CMU en kg facteur M = 2	Passage boucle mm	Longueur / Poids mini réalisable		Poids du m + kg
10	10	21,2 37	1 050	2 100	150 x 75	2	1,640	0,809
11	11	24 43	1 300	2 600	165 x 83	2	2,130	1,025
12	12	24 43	1 550	3 100	180 x 90	2	2,430	1,108
13	13	31 49	1 800	3 600	195 x 98	2	3,270	1,688
14	14	31 49	2 120	4 240	210 x 105	2	3,670	1,786
16	16	35 50	2 700	5 400	240 x 120	2	4,850	2,384
18	18	40 62	3 400	6 800	270 x 135	2	6,420	3,384
20	20	40 67	4 350	8 700	300 x 150	2	8,130	4,170
22	22	46 74	5 200	10 400	330 x 165	3	14,370	4,799
24	24	50 76	6 300	12 600	360 x 180	3	16,970	5,796
26	26	50 76	7 200	14 400	390 x 195	3	20,310	6,822
28	28	55 82	8 400	16 800	420 x 210	3	22,960	7,912
32	32	63 95	11 000	22 000	480 x 240	3	27,830	8,665

Acier galvanisé

Autres références : **ECA016B** (Boucles cosses arceau). **ECA016C** (Boucles cosses cœur). Dans certains cas de charges, nous préconisons l'utilisation de cosses extra-renforcées. Nous consulter.)